


ClosureFast™ 3 см

Радиочастотная абляция вен (РЧА)

Катетер

УПРАВЛЯЕМОЕ
ПОСЕГМЕНТНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ

Катетер ClosureFast 3 см имеет более короткий сегмент абляции для **расширения возможностей** лечения различных источников рефлюкса по венам.



Воспроизводимое воздействие

Катетер ClosureFast использует технологию посегментной абляции, чтобы передать необходимое количество энергии для точного и однородного разогрева до 120° С. Механизм обратной связи с генератором регулирует параметры разогрева внутри вены в режиме реального времени, обеспечивая воспроизводимость и контролируемость процедуры.*

Свойства

- Используется та же технология, что и в катетере ClosureFast 7 см, но с нагревательным элементом длиной 3 см.
- Идеально подходит для лечения коротких участков вен, не исключая возможности выполнять процедуру на протяженных сегментах.

НАГЛЯДНОЕ РУКОВОДСТВО

Пошаговый обзор процедуры.

Полное описание процедуры см. в инструкции пользователя.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ по каталогу	Описание	Рабочая длина	Нагрев. элемент	Совместимый проводник
CF7-3-60-TBD	Катетер 7F ClosureFast 3 см	60 см	3 см	0.025"

Совместим с радиочастотным генератором ClosureRFG™.

* Неопубликованные данные

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показания, противопоказания, предупреждения и инструкцию см. в инструкции пользователя, прилагаемой к каждому устройству.

ClosureFast.ru | varikosa.net

© 2016 Medtronic. Все права защищены. Medtronic, Medtronic с логотипом и Further, Together являются торговыми знаками компании Medtronic. Все другие знаки являются торговыми знаками Medtronic.

Medtronic
Further, Together